







| 商品名 | トランスポートラック | | | モバイルラック | | ピカス |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| 名前 | Gecko (ゲッコー) | Capreolus (カプレラス) | | X 590 | XVV 590 | |
| 型式 | GE2-590-2/ 1-24-1/1 | CA2-590-4- 48 | CA1H-590- 4-24 | 16段 | 16段 x 2 | PI1-360-X |
| 販売価格 | ¥260,000 | ¥430,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥380,000 | |
| |  |  |  |  |  |  |
| キャスター付き支柱 | 2本 | - | | 2本 | | 2本 |
| 中間支柱 | 1本 | - | | - | | |
| 底フレーム（キャスター付き） | - | 1本 | | - | | |
| クロスフレーム | - | 3本 | | - | | |
| サポートチューブ用穴数 | 23穴/支柱 | 23穴/フレーム | 11穴/フレーム | 16穴/1支柱 | | 31穴/1支柱 |
| サポートチューブ用穴間隔 | 66 mmP | 63 mmP | | 83 mm P | | 48 mm |
| サポートチューブ間隔 | | | | 66 mm | | |
| サポートチューブ数 | 24本 | 48本 | 24本 | 32本 | 64本 | 2本 |
| サポートチューブ有効長さ | 590 mm | | | | | 380 mm |
| サポートチューブ径 | 23 mmΦ | | | | | 29 mmΦ |
| サポートチューブの耐荷重 | 15 kg/本 | | | | | 50 kg/本 |
| 奥行き x 高さ | | | | | | 360 x 1650 mm |
| ラック全体の耐荷重 | 400 kg | 600 kg | 400 kg | 200 kg | | 600 kg |
| 連結チューブ数/長さ | 8本/748 mm L | 8本/1444 mm | | - | | - |
| 底板（682 x 590 mm） | 1枚 | 2枚 | 1枚 | - | | - |
| 耐荷重 | 400 kg/1枚 | | | | | - |
| 中間棚(374 x 590 mm) | 1枚 | - | | - | | - |
| 耐荷重 | 30 kg/枚 | - | | | | - |
| 自由回転キャスター径 | 160 mmΦ | | | 125 mmΦ | | 160 mmΦ |
| キャスター数 | 4個 | 6個 | | 4個（ブレーキ付2個） | | |
| サイズ(長さ x 奥行き x 高さ) | 890 x 800 x 1710 mm | 1600 x 725 x 1740 mm | 825 x 725 x 1740 mm | 300 ~ 1500 x 730 x 1810 | 300 ~ 1500 x 790 x 1805 | 500 ~ 1600 x 750 x 1970 |
| 重量 | | | | 62 kg | 118 kg | |

販売店

※消費税、組み立て、弊社よりの運賃別途。

2025年10月(改訂版)

JOWI社輸入元
FUSO **フソー** 株式会社

〒633-0065 奈良県桜井市吉備588-1
TEL 0744-43-2020 FAX 0744-43-2024

URL <http://www.fuso-ltd.co.jp>
LINEでのお問合せ→



ジョビ社モバイルラック/トランスポートラック
取りだし、移動の効率化、省スペース、キズの防止



ジョビは作業を楽にします





ジョビ社モバイルラック

ゲッコー

縦置き、取りだし自由、倒れない



カプレラス



効率—材料取りだし自由

効率—高速移動



●材料はどの位置からも瞬時に取りだせます。作業効率アップ。



●ラックは後側にも傾きが取られていますので、高速移動時にも手前に倒れません。高速で移動が可能。





ジョビ社トランスポートラック

X-590(片持ちタイプ)

横置き、省スペース、材料に優しい



XVV-590 (両、片持ち兼用タイプ)



効率—コンパクトに保管

効率—材料取りだし自由



●ロックレバー2本をアンロックすれば、間隔は300 ~ 1500 mmまで自由に変更できます。スペース効率のアップ

●サポートバーはゴムカバーされていますので、材料にキズがつきません。



●サポートバーの抜き差しは六角ネジを揺るめるだけで簡単に取り外せます。

